

Oppheng

Oppheng utføres med beslag eller plugger som er beregnet for gipsplater. Skjemaet viser noen eksempler. Det er andre beslag og plugger å få.

De fleste oppheng – opp til 6 kg pr. feste- punkt – kan utføres med X-krok. Lette oppheng med opp til 0,5 kg pr. festepunkt kan utføres med skråstilt stift.

Skal det benyttes plugger er det nødvendig å kjenne kledningens tykkelse. Er det tvil, kan det bores et lite hull hvor tykkelsen kan måles med en stift.

Det kan benyttes flere beslag/plugger for å fordele belastningen. Skal det f.eks. henges opp et bilde som veier 7 kg, kan det benyttes 2 stk. X-kroker med 2 stifter som tilsammen har en kapasitet på 8 kg.


Det skal alltid være min. 30 mm avstand mellom innfestingene.

Utnyttes den maksimale lasteevne i hvert festepunkt skal det være min. 300 mm mellom innfestingene.

Eksempel: To bilder som hver veier 2 kg henges opp med X-krok med 1 stift. Den maksimale lasteevnen er utnyttet i hvert festepunkt, og det må da være min. 300 mm mellom X-krokene.

Husk –


- Det må ikke utføres gjennomgående hull.
- Hull etter oppheng skal alltid tettes.
- Benker, håndvasker og andre gjenstander som kan bli utsatt for kraftig vektøkning, må bare henges opp etter samråd med byggets arkitekt, ingeniør eller veggentreprenør.



Valg av feste

For oppheng på vegger direkte i 13 mm Norgips-plater. Anbefalt maks. last.

Vinkelrett trekkretning



Antall plater			Belastning pr. festepunkt opp til –														Type	Skruer	Bor	Bemerk	Leverandør			
1 lag	2 lag	3 lag	0,5 kg	2 kg	4 kg	6 kg	10 kg	15 kg	20 kg	25 kg	30 kg	35 kg	45 kg	50 kg	55 kg	60 kg						75 kg	110 kg	
●	●	●																		Stift XS 1426	–	–	Monteres på skrå	C
●	●	●																		X-krok med 1 stift	–	–		D
●	●	●																		X-krok med 2 stifter	–	–		D
●	●	●																		X-krok med 3 stifter	–	–		D
●																				Hulromsanker 4S	Medfølger	8 mm		C
●																				MFT Universalplugg 480902	M 4	8 mm	Velegnet i våtrom	C
●																				Hulromsanker 6S	Medfølger	11 mm		C
●																				Skruplugg 542110	Medfølger	–		C
●																				MFT Universalplugg 480905	M 5	10 mm	Velegnet i våtrom	C
●																				MFT Universalplugg 480911	M 6	13 mm	Velegnet i våtrom	C
●																				Expandet lett Rosett, rød 635	Treskrue 6-8	6 mm		B
●																				Expandet lett Rosett, blå 845	Treskrue 10-12	8 mm		B
●																				Rapido	Medfølger	–		A
●																				Expandet Rosett, blå	Medfølger	10 mm		B
	●																			Hulromsanker 4L	Medfølger	8 mm		C
	●																			Hulromsanker 6L	Medfølger	11 mm		C
	●																			MFT Universalplugg 480909	M 5	10 mm	Velegnet i våtrom	C
	●																			Hulromsanker 8L	Medfølger	13 mm		C
	●																			Expandet lett Rosett, rød 650	Treskrue 6-8	6 mm		B
	●																			MFT Universalplugg 480913	M 6	13 mm	Velegnet i våtrom	C
	●																			Expandet lett Rosett, blå 855	Treskrue 10-12	8 mm		B
	●																			Rapido	Medfølger	–		A
	●																			Expandet Rosett, rød	Medfølger	10 mm		B
		●																		Hulromsanker 4XL	Medfølger	8 mm		C

A: Brenna A/S, tlf. 22 60 62 95

B: Expandet Norge A/S, tlf. 22 41 79 79

C: Markt & Co. A/S, tlf. 67 90 51 10

D: Leveres av bl.a. Brenna A/S og Markt & Co. A/S m.fl.

De anbefalte maks. lastverdier er basert på opplysninger fra de aktuelle leverandørene.