

# FDV-dokumentasjon

Produkt: 058528 130061 2

POLERPAD WAVE Ø130MM

# Polersvamp

Polersvamp med borrelåsinnfestning for maskinell polering og rensing av billakk.



# Sentreringsring

Med borrelås.



# Polersvamp Wave

Ekstrem fin og myk polersvamp med borrelås for fjerning av mikroriper og hologrammer.



- Polersvamp med konisk ytterkant som gjør det mulig å komme til i kanter og i områder der det ellers er vanskelig å komme til
- Laget i et skumgummimateriale som garanterer lang levetid

**Orange** → myk, finporet skumgummi

## Bruksanvisning

For å polere bort evt. sliperiper i nylakkerte flater. Benyttes sammen med Slipepasta for lakk, art. nr. 0893 153. Benyttes også til fjerning av "skyggeeffekter" og hologrammer sammen med Polish med mikrofin slipepasta, art. nr. 0893 155.

**Blå** → åpenporet abrasiv skumgummi

## Bruksanvisning

For rask fjerning av sliperiper på nylakkerte flater. Benyttes sammen med Slipepasta for lakk, art. nr. 0893 153. Meget godt egnet til polering av større flater sammen med Polish høyglans, art. nr. 0893 154 som f.eks. ved klargjøring/polering av bruktbil.

Utførelse	Ø svamp mm	Ø støtte-tallerken mm	Art. nr.	Pk./stk.
Orange	85	80	<b>0585 26 80</b>	5
	135	125	<b>0585 26 130</b>	2
	170	125	<b>0585 26 170</b>	2
Blå	85	80	<b>0585 27 80</b>	5
	135	125	<b>0585 27 130</b>	2
	170	125	<b>0585 27 170</b>	2

- For å sentrere og støtte polersvampen dersom 170 mm svamp benyttes sammen med 125 mm støttetallerken.

Utv. Ø mm	Innv. Ø mm	Art. nr.	Pk./stk.
155	120	<b>0585 170</b>	1

- Bølget overflate gir mindre sprut av polish ved høye omdreininger og lavere varmeutvikling

## Bruksanvisning

For å polere bort mikroriper og hologrammer på mørke lakkoverflater. Meget godt egnet sammen med Polish med mikrofin slipepasta, art. nr. 0893 155.

Utførelse	Ø svamp mm	Ø støtte-tallerken mm	Art. nr.	Pk./stk.
Sort	130	125	<b>0585 28 130</b>	2

## Polerdisk borrelås for M14 spindel

180 mm x M14 Art. nr. **0586 180 01**

125 mm x M14 Art. nr. **1586 125 14**